

**Garant****VHM rezkar za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 208026 21X9   |
| GTIN                  | 4062406397197 |
| Razred artikla        | 11X           |

**Opis****Izvedba:**

**Z novo visokozmogljivo prevleko** za dolgo življenjsko dobo. Rezkar reže na obodu in na obeh straneh. Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje).

**Napotek:**

Primerno za rezkanje T-utorov skladno z DIN 650.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

**Naslednik za art. 208032.**

**Tehnični opis**

|   |          |
|---|----------|
| Ø rezila $D_c$                                  | 21 mm    |
| za T-utore DIN 650                              | 12 mm    |
| Ø sprostitve $D_1$                              | 10 mm    |
| Širina posnetja vogala pri 45°                  | 0,2 mm   |
| Celotna dolžina L                               | 74 mm    |
| Ø držala $D_s$                                  | 12 mm    |
| Tip   | N        |
| Število zob Z                                   | 6        |
| Podajanje $f_z$ v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,034 mm |
| Dolžina rezila $L_c$                            | 9 mm     |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Prevleka                        | TiAlN            |
| Rezalni material                | VHM              |
| Standard                        | DIN 851          |
| Profil rezkanja                 | križno ozobljeni |
| Toleranca nazivnega $\emptyset$ | d11              |
| Kot spirale                     | 10 stopinj       |
| Smer pristavljanja              | vodoravno        |
| Držalo                          | DIN 6535 HB s h6 |
| z notranjim hlajenjem           | ne               |
| Toleranca držala                | h6               |
| Kot posnetja roba               | 45 stopinj       |
| Barvni prstan                   | zelena           |
| Vrsta izdelka                   | Utorni rezkarji  |

### Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | $V_c$     | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm  | primerno         | 105 m/min | P          |
| Jeklo < 750 N/mm  | primerno         | 90 m/min  | P          |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         | 90 m/min  | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno         | 80 m/min  | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 60 m/min  | P          |
| Uni               | primerno         |           |            |
| mokro maks.       | primerno         |           |            |