

**Garant****VHM kotni rezkar, oblika C 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208028 25
GTIN	4062406397647
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

**Z novo visokozmogljivo prevleko** za dolgo življenjsko dobo.

Toleranca kota  $\pm 8$  kotnih minut.

### Napotek:

**Naslednik za art. 208035.**

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

## Tehnični opis

Ø sprostitve $D_1$	8 mm
Število zob Z	8
Ø držala $D_s$	12 mm
Celotna dolžina L	67 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
Dolžina rezil $L_c$	6,3 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Oblika	C
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	DIN 1833
Tip	N
Toleranca nazivnega $\varnothing$	js14
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		