

Garant**VHM kotni rezkar, oblika D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208029 16
GTIN	4062406397692
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo.

Toleranca kota ± 8 kotnih minut.

Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

Naslednik za art. 208036.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	16 mm
Dolžina rezil L_c	4 mm
Oblika	D
Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Ø držala D_s	10 mm
Ø sprostitve D_1	8 mm
Število zob Z	6
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Podatkovni list

Standard	DIN 1833
Toleranca nazivnega \emptyset	js16
Tip	N
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		