

Garant**VHM kotni rezkar, oblika C 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 22mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208030 22
GTIN	4062406397791
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo.

Toleranca kota ± 8 kotnih minut.

Napotek:

Naslednik za art. 208037.

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

Tehnični opis

Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Dolžina rezil L_c	9 mm
Ø držala D_s	12 mm
Ø sprostivne D_1	10 mm
Ø rezila D_c	22 mm
Oblika	C
Celotna dolžina L	67 mm
Število zob Z	8
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	DIN 1833
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	js14
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	60 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		