

Garant**VHM kotni rezkar, oblika C 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 32mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 208030 32 |
| GTIN | 4062406397821 |
| Razred artikla | 11X |

Opis

Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo.

Toleranca kota ± 8 kotnih minut.

Napotek:

Naslednik za art. 208037.

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

Tehnični opis

| | |
|--|----------|
| Ø rezila D_c | 32 mm |
| Ø sprostitve D_1 | 15 mm |
| Celotna dolžina L | 71 mm |
| Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| Dolžina rezil L_c | 12,5 mm |
| Število zob Z | 9 |
| Oblika | C |
| Ø držala D_s | 16 mm |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Standard | DIN 1833 |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega \varnothing | js14 |
| Smer pristavljanja | vodoravno |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Toleranca držala | h6 |
| Kot posnetja roba | 60 stopinj |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkarji |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 105 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 60 m/min | P |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |