

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	31,4 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Srednji premik L_3	2 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	E16R SVJBR/L 11
Širina vratu L_4	9,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
---	----------