

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261112 20/11 |
| GTIN | 4062406398026 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Nastavitveni kot κ | 142 stopinj |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Celotna dolžina L | 250 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 24 mm |
| ISO-oznaka držala | E20S SVJBR/L 11 |
| Dolžina glave L_1 | 38 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 19 mm |
| Širina vratu L_4 | 11 mm |
| Srednji premik L_3 | 2 mm |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1103.. |
| Ø držala D_s | 20 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desni |
| Globina notranjega struženja do | 8xD |
| Rezalni material | HM |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7 | 269028 7 |
|---|----------|