

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E25S SVJBR/L 16
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L ₁	44 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	28 mm
Višina vpenjanja L ₂	24 mm
Širina vratu L ₄	16,5 mm
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Celotna dolžina L	250 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Srednji premik L ₃	4,6 mm
Ø držala D ₅	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
---	----------