

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	24 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik $L_3$	2 mm
ISO-oznaka držala	E20S SVJBR/L 11
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Dolžina glave $L_1$	38 mm
Višina vpenjanja $L_2$	19 mm
Širina vratu $L_4$	11 mm
Ø držala $D_5$	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
---	----------