

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Širina vratu L <sub>4</sub>	16,5 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	44 mm
ISO-oznaka držala	E25S SVJBR/L 16
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	4,6 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	24 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	28 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
---	----------