



Pnevmatski tračni brusilnik Dynafile®, Tip: 15302



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079551 15302
GTIN	616026153028
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabne naprave z **nastavljivim vodilom brusnega traku, natančnim ravnim tekom** in zamenljivo **kontaktno roko** za obdelovanje s kontaktnim kolescem ali pritisno površino. Kompozitni pokrov brusnega traku omogoča **hitro in preprosto zamenjavo brusnega traku. Hlajenje brusnega traku** prek izstopnega zraka podaljšuje življenjsko dobo brusnih trakov. Z nastavljivim ročajem. **Dynafile® III, zmogljiv brusilnik** z močjo 520 W za veliko zmogljivost odstranjevanja, **garnitura za obdelavo površine, nastavljiva brusna glava** z dodatnim opornim ročajem. Mere brusnega traku 6, 13, 19, 25 × 457 mm.

Uporaba:

Za brušenje, posnemanje zarobka, naknadno in zaključno obdelavo ter poliranje, idealni tudi za fleksibilno obdelavo težko dostopnih mest.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Napotek:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.

Tehnični opis

Izhodna moč	522 W
Delovni hrup	87 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Širina traku	6; 13; 19; 25 mm
Oznaka proizvajalca	Komplet Dynafite III
Največja poraba stisnjenega zraka	906 l/min
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Dolžina traku	457 mm
Masa	1,1 kg
Serija modelov	Dynafite III
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki

Pribor

Kontaktna roka za Dynafite® III Tip 15350	079561 15350
Kontaktna roka za Dynafite® III Tip 15357	079561 15357
Kontaktna roka za Dynafite® III Tip 15321	079561 15321