



Ekscentrična vpenjalna sponka s prijemalno ploščo, Navoj M: M10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370008 M10
GTIN	4046368875849
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
- Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.

Vpenjalna ploščica iz cementiranega jekla z jeklenim ekscentričnim vijakom.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Napotek:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	9 kN
Dolžina navoja L	20 mm
Hod ekscentra S_1	1,6 mm
Mera A	10,2 mm
maksimalni zatezni moment	28 Nm

Višina ploščice H	9,6 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev ₁	7 mm
Navoj M	M10
Ø D vpenjalne plošče ₁	20,6 mm
Vrsta izdelka	Ekscentrična vpenjalna spona