




Ekscentrična vpenjalna spona, Nazivna mera T-utora: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370009 8
GTIN	4046368509225
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
- Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.
- 6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.
- Pritrditev v T-utoru prek aretirnega vpenjalnega vijaka.

Uporaba:

Posebej primerno za vpenjanje ploščatih komponent.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Tehnični opis

Navoj M	M6
Vpenjalna sila	3,4 kN
maksimalni zatezni moment	8,5 Nm
Hod ekscentra S_1	1 mm
Višina ploščice H	4,8 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev ₁	4 mm

6-kotna ploščica zev	16 mm
Dolžina L	23,2 mm
ZK ₂	3 mm
Maksimalni zatezni moment aretirnega vijaka	7,7 Nm
Vrsta izdelka	Ekscentrična vpenjalna spona