




Ekscentrična vpenjalna spona, Nazivna mera T-utora: 14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370009 14
GTIN	4046368509287
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
- Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.
- 6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.
- Pritrditev v T-utoru prek aretirnega vpenjalnega vijaka.

Uporaba:

Posebej primerno za vpenjanje ploščatih komponent.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Tehnični opis

Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev ₁	7 mm
Vpenjalna sila	9 kN
Višina ploščice H	6,4 mm
maksimalni zatezni moment	28 Nm
6-kotna ploščica zev	21 mm
Navoj M	M10

Hod ekscentra S_1	1,6 mm
ZK ₂	5 mm
Dolžina L	30,5 mm
Maksimalni zatezni moment aretirnega vijaka	35 Nm
Vrsta izdelka	Ekscentrična vpenjalna spona