



Stereo mikroskop STEMI 305 z izhodom za kamero, Tip: 305TRINO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za tridimenzionalne, svetle in ostre slike. Dizajn Greenough za boljšo kakovost slik. **Vgrajene, navpične LED-svetilke.** Mikroskop je mogoče individualno prilagoditi medočesni razdalji in dioptriji uporabnika. Držalo za mobilno uporabo. Stojalo za hladno svetlobo, upravljanje osvetlitve od zgoraj, ploska osvetlitev od spodaj (svetlo/temno polje), stebri z nagibom in s 145 mm pomika. Z dodatno točkovno svetlobo K LED z nastavitvijo povečave in višine snopa svetlobe. Z vgrajenim izhodom za kamero C-Mount.

Dodatni pribor:

AxioCam art. 491852 in 491853

Pribor za polarizacijo za spot in osvetlitev od spodaj.

Predleče 0,75 × /1,5 × /2,0 × po ponudbi.

Napotek:

Opcijsko: Izvedba z vgrajeno Wi-Fi kamero in usmerjevalnikom. Izvedba brez enote za osvetlitev od spodaj.

Povečava (x-krat): 8 - 40

Povečava: 5 : 1

Ø vidnega polja: 29 mm

Okular: PL 10 ×

Delovna razdalja: 110 mm

Tehnični opis

Povečava	5 : 1
Okular	PL 10 ×
Ø vidnega polja	29 mm
Delovna razdalja	110 mm
Povečava (x-krat)	8 - 40
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi

Pribor

Mikroskopska kamera AxioCam 105 color Tip 105C	491853 105C
Nastavki za okularje, par	491832
Mikroskopska kamera AxioCam ERc5s Tip ERC5S2	491852 ERC5S2