

**Garant**
**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, DLC, M: M2,5**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132610 M2,5
GTIN	4045197648778
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**

S prevleko **DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.

**Zelo čvrsta izvedba, z lupilnim rezom in s posebno geometrijo rezil za obdelavo bakrenih materialov.**

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,45 mm

Celotna dolžina L: 50 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,05 mm

**Tehnični opis**

Ø navoja	2,5 mm
Ø osnovne izvrtine	2,05 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Korak navoja	0,45 mm
Število rezil Z	2
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm

Celotna dolžina L	50 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	7,5 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2,5
Prevleka	DLC
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri