

**Garant****XDPW 070308 SR, HB7525, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212927 ST1400 |
| GTIN                  | 4045197812568 |
| Razred artikla        | 21A           |

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p, maks}$

## Tehnični opis

|  |                |
|--|----------------|
| Tip                                      | ST1400         |
| Radij za programiranje pri $a_{p, maks}$ | 1,58 mm        |
| ISO-oznaka obračalne ploščice            | XDPW 070308 SR |
| Radij rezila                             | 0,8 mm         |
| Zvrst                                    | HB7525         |
| Rezalni material                         | HM             |
| maksimalna globina rezanja $a_{p, maks}$ | 0,85 mm        |
| Podajanje $f_z$ na zob                   | 0,65 mm        |
| Število zamenljivih ploščic/rezil        | 4              |

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

|                   | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno          | 180 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno          | 160 m/min            | P                 |
| mokro maks.       | pogojno primerno  |                      |                   |
| mokro min.        | pogojno primerno  |                      |                   |
| suho              | primerno          |                      |                   |
| Zrak              | primerno          |                      |                   |