

**Ploščati magnet brez navoja, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085920 32
GTIN	2050000965227
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.</b>**

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

**Tehnični opis**

Nazivna sila držanja	220 N
Ø	32 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Masa	40 g
Višina	7 mm
Površina materiala	pocinkano
Material magnetnega jedra	SmCo <sub>5</sub>
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

