

RIHETEC

Šoba za hladilno sredstvo MiniKD z navojnim priključkom, Tip × dolžina cevi: M6X50**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319471 M6X50
GTIN	4260711110351
Razred artikla	33C

Opis**Izvedba:**

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.

Izvedba iz plemenitega jekla, prilagodljivo cev je mogoče upogniti proti rezilu. Maksimalen tlak do 10 barov.

Posebej za kompaktna VDI- in BMT-držala **z navojnim priključkom**.

Šoba MiniKD je bila razvita posebej za uporabo v kompaktnih VDI-držalih, prilega pa se tudi številnim drugim držalom orodij z zunanjim hlajenjem. Ponaša se s preprosto uporabo in popolnoma nastavljivo cevjo za hladilno sredstvo. Montaža je zelo preprosta.

Opis:

MiniKD je šoba za hladilno sredstvo in je sestavljena iz kroglice iz plemenitega jekla oz. navoja in cevi iz prilagodljivega kompozitnega materiala. Deli so med seboj trdno povezani.

Napotek:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.

Tehnični opis

Tip	MiniKD
Priključni navoj	M6
Izvedba	Navoj
Dolžina cevi	50 mm
Ø izvrtine za cev	4 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Šoba za hladilno sredstvo

