

RIHETEC

Šoba za hladilno sredstvo DriveKD z navojnim priključkom, Navoj × dolžina cevi: M8X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319472 M8X50
GTIN	4260711110092
Razred artikla	33C

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.

Razvita primarno za uporabo na gnanih orodjih. Preprosta montaža prek navojnega priključka. Prilagodljiva in vrtljiva cev se lahko zavrti ali upogne proti rezilu, utrditev s pocinkano vpenjalno matico. Maksimalni tlaki do 10 barov.

Šoba DriveKD je bila razvita za uporabo na gnanih orodjih za CNC-stružnice. Običajne šobe za hladilno sredstvo pogosto škropijo v vse smeri in ne omogočajo neposrednega curka hladilnega sredstva. Tako hlajenje in mazanje pogosto nista zadostna. Šoba DriveKD svoje naloge opravi z odliko. Omogoča preprosto nastavitev in z neposrednim curkom poskrbi za zadostno hlajenje.

Opis:

Šoba DriveKD je sestavljena iz dvojnega nastavka, vpenjalne matice in znane šobe MiniKD. Prilagodljiva pametna cev omogoča izjemno natančno justiranje curka hladilnega sredstva. Uporaba šobe MiniKD omogoča zamenjavo cevi v vsakem trenutku.

Napotek:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.

Tehnični opis

Tip	DriveKD
Izvedba	Navoj
Priključni navoj	M8×1
Dolžina cevi	50 mm
Ø izvrtine za cev	4 mm

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Šoba za hladilno sredstvo