

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E-PM, DLC, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132610 M16
GTIN	4045197648853
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

S **prevleko DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.

**Zelo čvrsta izvedba, z lupilnim rezom in s posebno geometrijo rezil za obdelavo bakrenih materialov.**

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 14 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	14 mm
Ø navoja	16 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm

Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M16
Prevleka	DLC
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri