




Šoba za hladilno sredstvo HighPressure zakrivljena 60°, Navoj: G1/8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319475 G1/8
GTIN	2050002048225
Razred artikla	33C

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.

Visokotlačna šoba – posebej za visoke tlake do 80 barov. Nastavljiv kotni položaj šobe.

Robustna in obstojna izvedba iz aluminija.

60° zakrivljena šoba, izvedba z več luknjami, 7 (lukenj) × Ø 1 mm.

Uporaba:

Za uporabo na statičnih in gnanih držalnih za struženje prek navojnega priključka.

Tehnični opis

Tip	zakrivljene
Izvedba	Navoj
Priključni navoj	G1/8
Ø izvrtine za cev	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Šoba za hladilno sredstvo

