

**Garant****Dvojno vpenjalo, Tip: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360028 120
GTIN	4045197812827
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

**Uporaba:**

Za poljubno namestitev dvostranskega vpenjala na rastrske plošče, vpenjalne stolpe itd. Tako iz ene puše z navojem na vaši rastrski plošči nastane določena ničelna oziroma referenčna točka!

**Obseg dobave:**

2 vpenjali, 2 spojna priključka.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni čep art. 360025.

**Napotek:**

Druge višine do 200 mm po ponudbi.

## Tehnični opis

Višina H	100 mm
Z izvrtino za indeksiranje	da
Držalna sila	25 kN
Ø vpenjala d	120 mm
Serija	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Vpenjalo