

Garant**Dvojno vpenjalo, Tip: 138****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360028 138
GTIN	4045197812834
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za poljubno namestitev dvostranskega vpenjala na rastrske plošče, vpenjalne stolpe itd. Tako iz ene puše z navojem na vaši rastrski plošči nastane določena ničelna oziroma referenčna točka!

Obseg dobave:

2 vpenjali, 2 spojna priključka.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep art. 360025.

Napotek:

Druge višine do 200 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Z izvrtino za indeksiranje	da
Višina H	150 mm
Ø vpenjala d	138 mm
Držalna sila	40 kN
Serija	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Vpenjalo