

**Jekleni meter, nerjaven, Dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	461630 300
GTIN	4007368118824
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Iz **nerjavnega** jekla, nesvetleča površina, z ostro skalo. Na zgornjem robu metra je skala v mm, na spodnjem robu pa skala v 1/2 mm. Na hrbtni strani metra je tabela za preračun merjenih vrednosti iz colskih v metrične in tabela Ø osnovnih izvrtin.

Tehnični opis

Točnost	0,13 mm
Širina preseka	30 mm
Debelina preseka	1 mm
Kalibriranje	F10
Standard	EG I
Delitev zgornjega roba	1 mm
Delitev spodnjega roba	0,5 mm
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Ravnila

Storitve

Kalibriranje jeklenega metra maksimalna dolžina 500 mm	026200 500
--	------------