

Garant**Strojni navojni svedri iz karbidne trdine, neprevlečeni, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132570 M16
GTIN	4045197072078
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Zelo čvrsti, s kratkim prisekanim delom (2–3 korake navoja). Nastavki iz karbidne trdine.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje.****Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2 mm
Ø navoja	16 mm
Ø osnovne izvrtine	14 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	Karbidna trdina
Globine navoja	48 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M16
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	16 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		