



## Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno, Število ključev: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614885 4
GTIN	4013288184139
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.

Viličasta stran z dvojnimi 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot. obročna stran 15° zakrivljena, dvosmerna.

#### Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

#### Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614875: Vel. 10; 13; 17; 19

### Tehnični opis

Število ključev	4
Zev ključa	10 mm
Zev ključa	13 mm
Zev ključa	17 mm

Zev ključa	19 mm
Oznaka proizvajalca	6001 Joker Switch 4, garnitura 1
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	80
Povratni zasuk	4,5 stopinj
Material	Krom-molibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Pakiranje	Zložljiva torbica
Mere zeva ključa	metrični
Omejilni nastavek na strani zeva	da
Držalna funkcija na strani zeva	da
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

## Pribor

Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch.dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 13 mm	614875 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch.dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 19 mm	614875 19
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch.dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 17 mm	614875 17
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch.dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 10 mm	614875 10