

**Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085915 63
GTIN	2050000965302
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

**Napotek:**

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

**Tehnični opis**

Višina	14 mm
Površina materiala	pocinkano
Ø	63 mm
Puša z navojem	da
Višina z navojem	30 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Navoj	M8 mm
Masa	240 g
Nazivna sila držanja	350 N

Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet