

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132640 M1
GTIN	4045197072177
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

Vel. M1,7; M2,3; M2,6 s starim profilom DIN.

**Z lupilnim rezom. Tolerančni razred: ISO 1 4H****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	0,75 mm
Korak navoja	0,25 mm
Ø navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Število rezil Z	2
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celotna dolžina L	40 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	3 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M1

Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		