

## Ploščati magnet brez navoja, Ferit, Ø: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085910 16
GTIN	2050000964770
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemlec z magnetnim jedrom iz **trdega ferita**.

- **Površina je pocinkana.**
- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.**

#### Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

### Tehnični opis

Nazivna sila držanja	18 N
Površina materiala	pocinkano
Ø	16 mm
Višina	4,5 mm
Masa	4,5 g
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

