

**Garant**
**Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX, TiN, M: M4**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 139178 M4     |
| GTIN                  | 4045197509116 |
| Razred artikla        | 11H           |

**Opis**
**Izvedba:**

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.

**Tolerančni razred:** ISO 2X/6HX.

**Inovativna oblika poligona** omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih**.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,7 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kotno držalo □: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 3,7 mm

**Tehnični opis**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Korak navoja                                  | 0,7 mm |
| Število vpenjalnih utorov                     | 4      |
| Ø navoja                                      | 4 mm   |
| Število rezil Z                               | 4      |
| Ø držala D <sub>s</sub>                       | 4,5 mm |
| 4-kotno držalo □                              | 3,4 mm |
| Celotna dolžina L                             | 63 mm  |
| Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo | 3,7 mm |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Kakovost                   | ISO 2X 6HX                          |
| Globine navoja             | 12 mm                               |
| Velikost navoja            | M4                                  |
| Prevleka                   | TiN                                 |
| Vrsta navoja               | M                                   |
| Kot profila                | 60 stopinj                          |
| Rezalni material           | HSS E PM                            |
| Standard                   | DIN 2174                            |
| Standard za navoje         | DIN 13                              |
| Oblika presekanega dela    | C                                   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9             |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3xD pri zaprti in skozi izvrtini |
| Smer rezanja               | desni                               |
| Barvni prstan              | zelena                              |
| Vrsta izdelka              | Oblikovalci navoja                  |