

**Garant**
**Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika E 6HX, TiN, M: M3**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139185 M3
GTIN	4045197509185
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

**Tolerančni razred:** ISO 2X/6HX.

**Oblika E** (prisekani del: 1,5–2 koraka) **za globoke navoje pri kratkem izteku.** Navoj je vrezan skoraj do dna izvrtine.

**Inovativna oblika poligona** omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih.**

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kotno držalo □: 2,7 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 2,8 mm

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø navoja	3 mm
Korak navoja	0,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Celotna dolžina L	56 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	2,8 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	9 mm
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	E
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja