

Garant
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika E 6HX, TiN, M: M3,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139185 M3,5
GTIN	4045197509192
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

Oblika E (presevani del: 1,5–2 koraka) **za globoke navoje pri kratkem izteku.** Navoj je vrezan skoraj do dna izvrtine.

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih.**

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,6 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D_s: 4 mm

4-kotno držalo □: 3 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 3,25 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,6 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	3,5 mm
Ø držala D _s	4 mm
4-kotno držalo □	3 mm

Celotna dolžina L	56 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	3,25 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	10,5 mm
Velikost navoja	M3,5
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	E
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja