



Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E oblika C 6HX, TiAlN, M: M4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139182 M4
GTIN	4045197446756
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Tehnični opis

Ø navoja	4 mm
Število rezil Z	5
Korak navoja	0,7 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Ø držala D _s	4,5 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	3,7 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	12 mm
Velikost navoja	M4
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	23 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	11 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		