



Laserski merilnik razdalje, Tip: GLM50-27C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1. Preprosta uporaba z izboljšano uporabniško platformo in osvetljenim prikazovalnikom. Funkcija označevanja enakih razdalj. Vgrajen senzor nagiba 360° prikazuje nagib objekta tako, da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Priprava digitalnih tlorisov, vnos in obdelava obstoječih tlorisov, izvoz delovnih rezultatov ter enostavno merjenje gradbišč. Hiter in učinkovit prenos podatkov in dokumentacija s povezljivostjo Bluetooth in aplikacijo Bosch MeasureOn.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1. Navoj stojala 1/4-palčni. Vgrajen senzor nagiba 360° prikazuje nagib objekta tako, da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Priprava digitalnih tlorisov, vnos in obdelava obstoječih tlorisov, izvoz delovnih rezultatov ter enostavno merjenje gradbišč. Prenos podatkov prek povezave Bluetooth®.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno torbico. Vklj. z baterijami art. 081551 LR6.

Dodatni pribor:

Merilno stojalo art. 468558.

Tehnični opis

Masa	200 g
Seštevanje/odštevanje	da
Serija	GLM50-27C
Senzor naklona	360 stopinj
Navoj stojala	1/4 col
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR6
Življenjska doba baterij (merjenje)	25000
Dolžina	119 mm
posredno merjenje (Pitagora)	da
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	2
Priklic zadnjih meritev	da
Točnost merjenja	±1,5 mm
Višina	29 mm
Minimalna/maksimalna meritev	da
Širina	53 mm
Doseg	50 m
Napajanje	081551 LR6
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Izračun površine in prostornine	da
Razred laserja po IEC 825-1	2
Vrsta izdelka	Merilniki razdalje

