

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	7 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	8 mm
ISO-oznaka držala	AH08K SDQCR/L07
Celotna dolžina L	125 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7