

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7 mm
ISO-oznaka držala	AH08K SDQCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L	125 mm
Dolžina glave $L_1$	20 mm
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik $L_3$	8 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7