

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	7 mm
ISO-oznaka držala	AH08K SDUCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	13,5 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	40 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L <sub>3</sub>	7,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500