

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Vsebina (ml oz. l): 20**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088001 20
GTIN	4062406400873
Razred artikla	01L

Opis**Izvedba:**

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.

Prilagodljivo sredstvo za razmastitev za hitro čiščenje olj, emulzij in masti. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10. Kanister 20 litrov. Po potrebi zraven naročite primerno izpustno pipo (art. 088010 vel. 20–30).

Sredstvo Flex Cleaner je poleg tega primerno za uporabo z malo pene v visokotlačnih čistilnikih in napravah za čiščenje tal ter tako omogoča fleksibilno uporabo povsod, kjer bi bila pena moteča. Med čiščenjem do temperature 75 °C so zlasti aluminijaste in medeninaste površine zaščitene pred obarvanjem. Čistilo omogoča začasno protikorozijsko zaščito. Pri ročni uporabi poškopite čistilno sredstvo in ga po kratkem času delovanja obrišite s krpo. Pri uporabi v živilski industriji površino po čiščenju sperite z dovolj vode.

- **Brez oznak.**
- **Možnost ročne in strojne uporabe.**
- **Certifikat NSF za živilsko področje.**
- **Primerno za polnjenje ročnih in tlačnih pršilnikov.**

Tehnični opis

Oblika	tekoče
--------	--------

Barva	prozoren
Vrelišče	100 °C
Temperatura skladiščenja	2 - 35 °C
Izvedba	Kanister
Trajnost	GARANT GreenPlus
pH-vrednost	9
Gostota	1,01 g/cm ³
Vsebina	20 l
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Univerzalna čistilna sredstva

Pribor

GARANT GreenPlus Kanister, izpustna pipa primerno za velikost kanistra 20-30 l

088010 20-30