

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Vsebina (ml oz. l): 500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088001 500
GTIN	4062406400866
Razred artikla	01L

**Opis****Izvedba:**

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.

**Prilagodljivo sredstvo za razmastitev** za hitro čiščenje olj, emulzij in masti. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10. Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.

Sredstvo Flex Cleaner je poleg tega primerno za uporabo z malo pene v visokotlačnih čistilnikih in napravah za čiščenje tal ter tako omogoča fleksibilno uporabo povsod, kjer bi bila pena moteča. Med čiščenjem do temperature 75 °C so zlasti aluminijaste in medeninaste površine zaščitene pred obarvanjem. Čistilo omogoča začasno protikorozijsko zaščito. Pri ročni uporabi poškopite čistilno sredstvo in ga po kratkem času delovanja obrišite s krpo. Pri uporabi v živilski industriji površino po čiščenju sperite z dovolj vode.

- **Brez oznak.**
- **Možnost ročne in strojne uporabe.**
- **Certifikat NSF za živilsko področje.**

**Tehnični opis**

Barva	prozoren
Oblika	tekoče

Vrelišče	100 °C
Temperatura skladiščenja	2 - 35 °C
Izvedba	Ročni pršilnik
Trajnost	GARANT GreenPlus
Gostota	1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH-vrednost	9
Vsebina	0,5 l
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Univerzalna čistilna sredstva