

Garant**GARANT GreenPlus Power Force, Vsebina (ml oz. l): 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088006 20
GTIN	4062406403171
Razred artikla	01L

Opis**Izvedba:**

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.

Izjemna zmogljivost razmastitve s hibridno tehnologijo. Rastlinski ekstrakti poskrbijo za sprostitev zažgane umazanije, specialnih masti, olj, saj, obrabljene gume, bitumna, voskov in pasta, tensidna tehnologija pa zagotavlja hitro odstranjevanje s površine. Kanister 20 litrov. Po potrebi zraven naročite primerno izpustno pipo (art. 088010 vel. 20–30).

Power Force je vodno čistilo z malo pene na osnovi rastočih surovin. Naravne učinkovine odlično razgradijo umazanijo, ne da bi pri tem poškodovale površine. Ker je brez topil in HOS ter ima prijeten vonj, je odličen spremljevalec pri učinkovitem in zanesljivem delu. Power Force je učinkovita alternativa topilom. Uporabljate ga lahko ročno ali tudi v napravah za čiščenje delov. V tem primeru se lahko čistilo uporabi večkrat in podpira krožno delovanje. S tem ne omogoča zgolj prihranka virov, temveč tudi preprečuje nabiranje odpadkov. Zaradi certifikata NSF se čistilo lahko uporablja tako pri vzdrževanju kot v živilski industriji.

- **Brez oznak.**
- **Možnost ročne in strojne uporabe.**
- **Certifikat NSF za živilsko področje.**
- **Primerno za polnjenje ročnih in tlačnih pršilnikov.**

Tehnični opis

Vrelišče	100 °C
Oblika	tekoče
Barva	prozoren
Temperaturno območje uporabe	2 - 40 °C
Temperatura skladiščenja	2 - 35 °C
Izvedba	Kanister
Trajnost	GARANT GreenPlus
Gostota	1,007 g/cm ³
pH-vrednost	10,5 - 11
Vsebina	20 l
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Univerzalna čistilna sredstva

Pribor

GARANT GreenPlus Kanister, izpustna pipa primerno za velikost kanistra 20-30 l

088010 20-30