

**HOLEX****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 40 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302757 20
GTIN	4062406421946
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 1 - 13 mm

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji Ø D: 34 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 20

ER-vpenjalni ključ: 20

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	20
ER-vpenjalni ključ	20
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

---

## Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
---	-----------