



## Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika AD, SK 40 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300661 11
GTIN	4062406422516
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- Vpenjalna matica je fino centrirana za HSC.
- ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Standardno z izvrtino Balluffchip.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

#### Obseg dobave:

Vklj. High-Speed ER-mini matico art. 309650.

#### Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.  
Pritezni čep (AB) art. 308600–308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830.

### Tehnični opis

Vpenjalna širina	0,5 - 7 mm
Zunanji Ø D	16 mm
za ER-vpenjalne stročnice	11 mm
Uporabna dolžina $L_N$	130 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 309740	11

Vpenjalni $\varnothing D_1$	1-7 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 $\mu$ m
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 2 mm	308918 2
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 5 mm	308918 5
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 2,5 mm	308881 2,5
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 4 mm	308918 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 5 mm	308881 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 4,5 mm	308881 4,5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 5 mm	308882 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 3 mm	308918 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308881 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308881 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308881 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308918 1
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308882 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308881 3,5
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308881 1,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm	309010
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308882 6
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 11	309740 11
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308918 6
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308882 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm	308881 6,5
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308881 6
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308918 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5,5 mm	308881 5,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308881 4
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm	309155
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308881 3
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309399 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309399 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309399 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	309399 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309399 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309399 4