



Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305717 11
GTIN	4062406422554
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Kakovost uravnoveženja G6,3/20000 min⁻¹.

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Prehod je navrtan (= ER11).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Obseg dobave:

Vklj. s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5/25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Strategija odrezovanja: HSC

Zunanji Ø D: 16 mm

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650: 11

Tehnični opis

Zunanji Ø D	16 mm
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650	11
za ER-vpenjalne stročnice	11 mm
Uporabna dolžina L _N	124 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 160

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308881 4
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 11	309740 11
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 11	309650 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308881 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm	308881 6,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308881 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308918 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308918 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	308881 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308918 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308881 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308881 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308918 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308918 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308881 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5,5 mm	308881 5,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308881 5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308918 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308918 7
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm	309010
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308881 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308881 1,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm	309155
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308881 1