

**Kombinirani trn za rezkarje, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306137 32
GTIN	4062406422608
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

Kakovost centriranja G 6,3 pri 20000 min¹.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar art. 309860.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	24 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	58 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	38 mm
Ø trna d ₁	32 mm

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	32
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 32 mm	309860 32
Specialni ključ za \varnothing trna 32 mm	309840 32
Sojemalni obroč za \varnothing trna 32 mm	309870 32