

Garant

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika E 6HX, TiN, M: M5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139185 M5
GTIN	4045197509215
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

Oblika E (prisekani del: 1,5–2 koraka) za globoke navoje pri kratkem izteku. Navoj je vrezan skoraj do dna izvrtine.

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri zelo trdih materialih.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 4,65 mm

Tehnični opis

Ø navoja	5 mm
Korak navoja	0,8 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Celotna dolžina L	70 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	4,65 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	15 mm
Velikost navoja	M5
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	E
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja