



## Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 40, Tip: 1,5-25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Razred artikla	32U

### Opis

#### Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tehnični opis

primerne vpenjalne stročnice	462 E
$l_8$	59 mm
Zunanji $\varnothing d_{10}$	60 mm
$l_3$	22 mm
Vpenjalno območje $d_2$	2 - 25 mm
$\varnothing$ zveze $d_6$	83 mm
$l_9$	75 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
Barvna koda VDI-držala	VDI 40

Vrsta izdelka

VDI-držalo za vpenjalne stročnice