



Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4, VDI 20, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319510 16
GTIN	4062406423032
Razred artikla	32U

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	16
primerne vpenjalne stročnice	426 E (ER16)
l_8	12 mm
l_3	18 mm
d_{10}	28 mm
d_6	50 mm
l_9	37 mm
Vpenjalno območje d_2	1 - 10 mm
Oblika	E

Velikost VDI	VDI 20
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
Vrsta izdelka	VDI-držalo za vpenjalne stročnice