

HOLEX**Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4, VDI 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319515 32 |
| GTIN | 4062406423070 |
| Razred artikla | 32U |

Opis**Uporaba:**

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|---------------|
| d_6 | 83 mm |
| l_3 | 22 mm |
| za ER-vpenjalne stročnice | 32 |
| primerne vpenjalne stročnice | 470 E (ER 32) |
| l_8 | 49 mm |
| d_{10} | 50 mm |
| Vpenjalno območje d_2 | 2 - 20 mm |
| l_9 | 62 mm |
| Oblika | E |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Velikost VDI | VDI 40 |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 40 |
| Vrsta izdelka | VDI-držalo za vpenjalne stročnice |