

HOLEX**Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4, VDI 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319515 40
GTIN	4062406423087
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l_8	61 mm
za ER-vpenjalne stročnice	40
l_9	75 mm
d_6	83 mm
primerne vpenjalne stročnice	472 E (ER 40)
Vpenjalno območje d_2	3 - 26 mm
l_3	22 mm
d_{10}	63 mm
Oblika	E

Velikost VDI	VDI 40
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI-držalo za vpenjalne stročnice